


kábel csatlakozó aljzattal KMF-1-24DC-5-LED

Cikkszám: 30937

FESTO

előszerelt, az N1 mágnesekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	320 g
Elektromos csatlakozás	aljzat
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábelhossz	5 m
Kábel átmérő	6 mm
Kábelszerkezet	3x0,75
Védettség	IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC POM
Material electrical contact	bronz