


kábel csatlakozó aljzattal KMF-1-230AC-5

Cikkszám: 30938

FESTO

előszerelt, az N1 mágnesekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	320 g
Elektromos csatlakozás	aljzat
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábelhossz	5 m
Kábel átmérő	6 mm
Kábelszerkezet	3x0,75
Védettség	IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC POM
Material electrical contact	bronz