


kábel csatlakozó aljzattal KMV-1-24DC-5-LED

Cikkszám: 30941

FESTO

előszerelt, a V mágnesekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolási állapot jelző	LED
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	320 g
Elektromos csatlakozás	aljzat Plug pattern type B to EN 175301-803
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábelhossz	5 m
Kábel átmérő	6 mm
Kábelszerkezet	3x0,75
Védettség	IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material electrical contact	bronz