


kábel csatlakozó aljzattal KME-1-24-2.5-LED

Cikkszám: 30943

FESTO

előszerelt, az ME szelepekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Jelállapot kijelzése	LED, sárga
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	135 g
1-es elektromos csatlakozás	Derékszögű aljzat, hasáb alak, 3 pólusú, C alak
2-es elektromos csatlakozás	nyitott végek, 2 eres
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Védővezető csatlakozás	nincs
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Statistikai alkalmazásokhoz
Min.kábel hajlítási sugár	52 mm
Kábel átmérő	5.2 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,1 mm
Kábelszerkezet	2x0,75
Védettség	IP67 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
Material housing	TPE-U(PU)
Material seals	NBR
Material electrical contact	Ezüstbevonatú vörösrézötötvözet