

Védőcső csavarzat MKGV-36-M40

Cikkszám: 3152613

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kötegméret | 100 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Védettség | IP54 |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...100 °C |
| Rögzítés módja | külső menettel |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Csavarzatok alapanyaga | PA |