


# csapágybak LBG-40

Cikkszám: 31762

FESTO

SSNG lengőkarimával vagy SGS csuklófejjel történő  
gömbcsapágyazáshoz, DNGU, DNG, DNC hengereknél.  
vagy

SSNG lengőkarimával vagy SGS csuklófejjel történő  
gömbcsapágyazáshoz, AEN, ADN, ADNP hengereknél.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	300 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Nemesacél öntvény
Material mounting pin	Edzett acél
Material lock	Rugóacél