


csapágybak LBG-80

Cikkszám: 31765

FESTO

SSNG lengőkarimával vagy SGS csuklófejjel történő
gömbcsapágyazáshoz, DNGU, DNG, DNC hengereknél.
vagy

SSNG lengőkarimával vagy SGS csuklófejjel történő
gömbcsapágyazáshoz, AEN, ADN, ADNP hengereknél.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	1,050 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Gömbgrafitos öntvény
Material mounting pin	Edzett acél
Material lock	Rugóacél