

# szelep VOFD-L50T-

Cikkszám: 3212962

FESTO

directly actuated, 5 mm nominal width.



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	28 mm 50.5 mm 51 mm
Normál névleges átáramlás	493 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Konstruktív felépítés	közvetlen vezérlésű üléses szelep
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Tanúsítványt kiállító hely	TÜV 968/V 1251.00/21
Névleges méret	5 mm
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	nincs
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	reverzáló
Vákuumra alkalmas	igen
b érték	0.25
C érték	2 l/sbar
Átáramlás Kv nyomás alá helyezés	0.36 m <sup>3</sup> /h
Átáramlás Kv lefúvás	0.36 m <sup>3</sup> /h
Normál névleges átáramlás 2-3	429 l/min
Kapcsolási idő ki	60 ms
Kapcsolási idő be	40 ms
Üzemi közeg	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Bővített környezeti hőmérséklet	-25 - 60 °C Low Demand mode
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Gyártmány súlya	560 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium, ematal bevonatos erősen ötvözött acél, rozsdamentes