


# csapágydarab LNZG-63/80

Cikkszám: 32961

FESTO

(2 db) a DNGZS hengerek lengő felfogásához.  
Ezeket a rögzítéseket a DNC, DNG és a DNGU hengereknél is  
használhatjuk egy közbülső lengőkarima vagy lengőgyűrű segítségével.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63/80
A következő szabványon alapul:	ISO 15552
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	178 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Alumínium ötvözet
Material bearing	Műanyag