


Lengőkarima SNG-50

Cikkszám: 32970
Kifutó termék

FESTO

[DNG, DNGU hengerekhez, alkalmazható csapágybak: LSNG, LSNSG.](#)

[Kifutó típus. 2014-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
A következő szabványon alapul:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	250 g
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, felfogás	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csap	Acél Horganyzott
Anyag információ: csavarok	Acél Horganyzott
Anyag információ: biztosíték	Rugóacél, ónozott