



PE átalakító

PE-1/8

Cikkszám: 3344

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-1
Engedély	CCC
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Operating pressure MPa	0.08 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0.8 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	érintkező típus
Kapcsolási funkció	Küszöbérték fix hiszterézissel
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Bekapcsolási pont maximum	0.8 bar
Kikapcsolási pont minimum	0.2 bar
Max.kapcsolási kimenő feszültség, AC	250 V
Max.kapcsolási kimenő feszültség, DC	250 V
Felhasználási kategória: induktív terheléshez	AC-14 DC-13
Felhasználási kategória: ohmikus terheléshez	AC-12 DC-12
Elektromos csatlakozás	4 eres Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
Kábelhossz	1 m
Material cable sheath	PVC
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Gyártmány súlya	225 g
Material housing	Alumínium, eloxált Horgany présöntvény
Material membrane	CR
Beállítási lehetőségek	fixen beállítva
Védettségi	IP65
Szigetelési feszültség	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Szennyeződés foka	3