

# Vezetőegység FEN-100- -KF

Cikkszám: 33489

FESTO

Kifutó típus. 2008-ig szállítható



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	100
Löklet	10 ... 500 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Tolóerő	40 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	80 g
Alapsúly 0 mm löketnél	12,990 g
Felfogási mód	belső menettel
Anyag információ, vezető elemek	Nemesíthető acél
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált