


# axiális készlet

## EAMM-A-D100-100A-S1

Cikkszám: 3356931

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	60 Nm
Gyártmány súlya	2,450 g
Csatlakozófelület, szabályozó	D100B
Interfészkód, motor In	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform