


előlap egység ERMH-8-P-E17-30

Cikkszám: 3385152

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus fordító modul levegő átvezetéssel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Forgásszög	végtelen
Hajtómű áttétel	30:1
Névleges forgató nyomaték	0.75 Nm
Ismétlési pontosság	$\pm 0,01^\circ$
Max. tengelyirányú erő	200 N
Gyártmány súlya	1,095 g
Ciklusidő	100 %
Névleges áram, motor	0.31 A
Motorfajta	Szervomotor
Névleges méret	4 mm
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	350 l/min
Max. kimenő fordulatszám	200 1/min
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Motor névleges teljesítménye	9.2 W
Csúcsáram	0.61 A
Max. billentési nyomaték, statikus	15 Nm
Forgató nyomaték csúcs	1.8 Nm
Megengedett terhelés tehetetlenségi nyomaték	0.0026 kgm ²
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform