


előlap egység ERMH-11-E17-30

Cikkszám: 3385153

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	11
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus fordító modul
Beépítési helyzet	tetszőleges
Forgásszög	végtelen
Hajtómű áttétel	30:1
Névleges forgató nyomaték	1.8 Nm
Ismétlési pontosság	$\pm 0,01^\circ$
Max. tengelyirányú erő	300 N
Gyártmány súlya	1,298 g
Ciklusidő	100 %
Névleges áram, motor	0.74 A
Motorfajta	Szervomotor
Max. kimenő fordulatszám	200 1/min
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Motor névleges teljesítménye	22.1 W
Csúcsáram	1.5 A
Max. billentési nyomaték, statikus	40 Nm
Forgató nyomaték csúcs	4.5 Nm
Megengedett terhelés tehetetlenségi nyomaték	0.006 kgm ²
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform