


Csapágybak LNG-100

Cikkszám: 33895

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	100
Szabvány alapján	ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Terméksúly	1141 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Gömbgrafitos öntöttvas
Csapágy alapanyaga	PA