


vákuum szívószelep

ISV-3/8

Cikkszám: 33971

FESTO

a vákuum fenntartására, amikor az ejektorok közül egy vagy több nem érintkezik a munkadarabbal.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	G3/8
Ejector pulse suitability	≤ 8 MPa
Kilökő impulzushoz alkalmas	8 bar
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	1.5 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	33 g
Felfogási mód	becsavarható
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Material spring	erősen ötvözött acél
Material filter	Alumínium ötvözet Rozsdamentes acél szövet
Material housing	Alumínium ötvözet
Material hollow bolt	Alumínium ötvözet
Material float	POM