


Mágnesszelep MYH-3-0,9-LED

Cikkszám: 34300

FESTO

Mini-Pneumatic mágneskegoccsel és kézi segédműködtetéssel,
csatlakozó aljzat nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Normál névleges átáramlás	20 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Tányéros ülék
Védettség	IP40 csatlakozó aljzattal
Névleges méret	0.9 mm
Vezérlési fajta	közvetlen
Kapcsolási idő ki	14 ms
Kapcsolási idő be	5 ms
Ciklusidő	100%
Tekerics jellemző	24V DC: 1,8W
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	35 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény