



Mágnesszelep

JMYH-5/2-2,3-L-LED

Cikkszám: 34304

FESTO

mágnestekerccsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 bistabil
Normál névleges átáramlás	180 l/min
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Védettség	IP40 csatlakozó aljzattal
Névleges méret	2.3 mm
Vezérlési fajta	elővezérelt
Kapcsolási idő át	7 ms
Ciklusidő	100%
Tekerccs jellemző	24V DC: 1,8W
Üzemi közeg	szártított sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	95 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap Telep modul
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozólap Telep modul
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap Telep modul
Pneumatikus csatlakozás 4	Telep modul
Pneumatikus csatlakozás 5	Telep modul
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény