


Időkésleltető szelep VZA-3-1/4

Cikkszám: 3434

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	0 bar...10 bar
Normál névleges átfolyás	600 l/min
Állítható késleltetési idő	0 s...30 s
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	G1/8 G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis