


mágnestekercs MSFG-42-OD

Cikkszám: 34413

FESTO

egyenfeszültséghez, csatlakozó aljzat nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Min. meghúzási idő	10 ms
Ciklusidő	100 %
Tekercs jellemző	42 V DC: 5,5 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Max. meghúzási nyomaték, aljzat	0.4 Nm
Gyártmány súlya	55 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú Dugó érintkezők az MSSD-F-hez
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Réz Acél
Material winding	Réz