


mágnesteker

MSFW-24-50/60-OD

Cikkszám: 34415

FESTO

váltakozó feszültséghez, csatlakozó aljzat nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Min. meghúzási idő	10 ms
Ciklusidő	100 %
Teljesítmény tényező cos {φ}	0.7
Tekerics jellemző	24 V AC: 50/60 Hz, meghúzási teljesítmény: 9 VA, tartó teljesítmény: 7 VA
Megengedett frekvencia ingadozás	+/- 5 %
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Max. meghúzási nyomaték, aljzat	0.4 Nm
Gyártmány súlya	55 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú Dugó érintkezők az MSSD-F-hez
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Réz Acél
Material winding	Réz