



csatlakozó MSSD-F

Cikkszám: 34431

★ Sztenderd termék program

mágnestekercsekhez és szelepekhez, csatlakozó kép ipari szabvány szerint.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Kábelkimenet	Ferde
Kábelkimenetre vonatkozó információ	180°-kal elfordítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	17 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú derékszögű aljzat négyzetes konstrukció, MSF
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
2-es elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	16 A
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábel csavarzat	Pg9
Kábel átmérő	6 ... 8 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	≤ 1.5 mm ²
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 90 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Műanyag
Ház színe	fekete
Material seals	NBR