


Vezetőegység FENG-32- -GF

Cikkszám: 34481

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löklet	10 mm...500 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Siklócsapágyas vezeték
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Tolóerő	30 N
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	17 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	1570 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	17 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	43 mm
Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként	4.5 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	erősen ötvözött acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált