

vezetőegység FENG-32-160-KF

Cikkszám: 34495

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,
nagy vezetési pontosságot nyújt.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löklet	160 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	750 N
Max. erő Fy statikus	1,020 N
Max.erő, Fz	750 N
Max. erő Fz statikus	1,020 N
Max. Mx nyomaték	28 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	38 Nm
Max. My nyomaték	34 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	46 Nm
Max. Mz nyomaték	34 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	46 Nm
Tolóerő	15 N
Gyártmány súlya	1,818 g
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy