


vezetőegység FENG-40-50-KF

Cikkszám: 34499

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,
nagy vezetési pontosságot nyújt.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Löklet	50 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	1,000 N
Max. erő Fy statikus	1,260 N
Max.erő, Fz	1,000 N
Max. erő Fz statikus	1,260 N
Max. Mx nyomaték	44 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	55 Nm
Max. My nyomaték	52 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	65 Nm
Max. Mz nyomaték	52 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	65 Nm
Tolóerő	15 N
Gyártmány súlya	2,530 g
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjelölés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy