


Lengőkarima SNGB-200

Cikkszám: 34548

FESTO

DNG, DNGU hengerekhez, alkalmazható csapágybak: LN, LSN.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	200
A következő szabványon alapul:	ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is)
KBK korrózióállósági osztály	2
Gyártmány súlya	9,900 g
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, felfogás	Alumínium présöntvény
Anyag információ: csavarok	Acél Horganyzott