


csatlakozó kábel KMYZ-2-24-5-LED

Cikkszám: 34998

FESTO

VAD-MYB, VADM, VADMI vákuumgenerátorokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Maritime classification	see certificate
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Felfogási mód	mágnesszelepre, önmetsző csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	90 g
Elektromos csatlakozás	2-pólusú / 2-eres Derékszögű csatlakozó / kábel négyszögletes kivitel / nyitott vég
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	1 A
Védővezető csatlakozás	nincs
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Kábel átmérő	3.4 mm
Kábelszerkezet	2x0,25
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material electrical contact	bronz