


# vezetőegység FEN-8/10- -KF

Cikkszám: 35197

FESTO

golyóscsapágyas vezetékkel, elfordulás elleni biztosítást garantál,  
nagy vezetési pontosságot nyújt.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8/10
Löklet	1 ... 100 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	450 N
Max. erő Fy statikus	680 N
Max.erő, Fz	450 N
Max. erő Fz statikus	680 N
Max. Mx nyomaték	11 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	16 Nm
Max. My nyomaték	5 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	7 Nm
Max. Mz nyomaték	5 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	7 Nm
Tolóerő	15 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	8 g
Alapsúly 0 mm löketnél	300 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	8 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	30 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketenként	4.9 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy