



Fordító hajtómű DRQ-25-90-PPVJ-A

Cikkszám: 35208
Kifutó termék

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez, beállítható véghelyzet-csillapítással és holtjáték-kiegyenlítő fogaskerekes hajtóművel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Csillapítási szög	74.5 deg
Beállítási tartomány elfordulási szög mindkét oldalon	-5 /+ 5 deg
Fordítási szög	90 deg
Csillapítás	Pneumatikus csillapítás, állítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2.5 ... 10 bar
Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál	2.6 Hz
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál	2.5 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.0008 kgm2
Gyártmány súlya	1,120 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag információ, hajtótengely	Edzett acél
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU) NBR