

Lefúvás védelem VABD-D3-SN-N12

Cikkszám: 3535104

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:...] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-50 °C...60 °C
Rögzítés módja	becsavarozható külső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	EPDM
Lefúvó csavar alapanyaga	PA