

ferde üléses szelep

VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16

Cikkszám: 3540768

FESTO

Pneumatically actuated angle seat valve in red brass. Under seat version, safety position closed, G thread, nominal width 1".



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Üléses szelep dugattyúhajtással
Működtetés fajtája	pneumatikus
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Vezetékcsatlakozás	Menetes karmantyú G1 a DIN ISO 228 szerint
Névleges méret	23 mm
Szelep funkció	2/2 zárt monostabil
Áramlási irány	nem visszafordítható
Pressure of medium	0 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Névleges nyomás, technológiai szelep	16
Lefúvás funkció	nem fojtható
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	külső vezérlés
Pneumatikus csatlakozás	Belső menet: G1/8
Operating pressure MPa	0.6 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	6 ... 10 bar
Operating pressure	87 ... 145 psi
Közeg	Gőz Hidraulika olaj kőolaj bázison Nemesgázok Kőolaj Víz szűrt sűrített levegő, szűrés finomság: 200 µm semleges folyadékok
Átfolyásirány	Szelepülék alá, gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Max. viszkozitás	600 mm ² /s
Közeg hőmérséklet	-40 ... 200 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Kv átáramlás	14.5 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material process valve housing	Bronz
Szerelvényburkolat nyersanyag száma	CC499K
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE
Gyártmány súlya	2,000 g
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material drive housing	Alumínium