

Vákuum szívókorong VASB-55-1/4-NBR

Cikkszám: 35414

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	4 mm
Szívókorong átmérője	55 mm
Hatékony szívóátmérő	44 mm
Csatlakozási helyzet	felső
Szívókorongalak	kerek harmonika, 1,5-szörös
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Szakítóerő 70% vákuum esetén	106 N
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	106 N
Rögzítőmenet	G1/4
Szívókorong felfogása	G 1/4
Vákuumcsatlakozás	G1/4
Szín	fekete
Shore-keménység	60 +/- 5
Beccavarható tengelycsap alapanyaga	Cink-présöntvény
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR