

Nyomákszabályozó közlap LR-ZP-B-D-1



Cikkszám: 35424

Kifutó termék

[ISO szelepekhez.](#)

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-1
Integrált funkció	Nyomákszabályzó
Konstruktív felépítés	Dugattyú
Nyomákszabályozási tartomány	0.5 ... 12 bar
1 bemeneti nyomás	≤ 14 bar
Engedély	UL - Recognized (OL)
Gyártmány súlya	520 g
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény Acél