



nyomásszabályozó közlap LR-ZP-A/B-D-3

Cikkszám: 35429

FESTO

ISO szelepekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-1
Integrált funkció	Nyomásszabályzó
Konstruktív felépítés	Dugattyú
Nyomásszabályozási tartomány	0,5 ... 12 bar
1 bemeneti nyomás	≤ 14 bar
Engedély	UL - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Gyártmány súlya	1,770 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény Acél