


# mágnestekercs VACC-S18-70-K5-3-U2D

Cikkszám: 3546949

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 230 V DC, flameproof enclosure.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
Szigetelőanyag osztály	H
Tekercs jellemző	220 V DC: 7 W
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Gyártmány súlya	1,700 g
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó doboz, kábel bevezető menet: NPT1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	Alumínium ötvözet Szürkeöntvény