

levegőtakarékos pisztoly LSP-1/4-D

Cikkszám: 35528

FESTO

présöntvényből.



Adatlap

Jellemző	Érték
Lefúvás funkció	A levegősugár adagolható
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Átáramlás az atmoszférához képest	120 l/min
Normál névleges átáramlás	120 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Hangnyomás szint	90 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	240 g
Pneumatikus csatlakozás	Belső menet: G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium ötvözet