

vákuumgenerátor

VAD-MYB-I-1/8

Cikkszám: 35530



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

beépített mágnesszeleppel a vákuum be- és kikapcsolására és a lelökő impulzushoz.

Ajánlatos olajozatlan sűrített levegőt használni.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, Laval fúvóka	0.7 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ejektor karakterisztika	nagy vákuum
Integrált funkció	Lelökő impulzusszelep, elektromos Bekapcsoló szelep, elektromos
Konstruktív felépítés	T alak
Üzemi nyomás	1.5 ... 8 bar
Max.vákuum	90 %
Ciklusidő	100 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	0 ... 50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Vákuum csatlakozás	G1/8
Material housing	Alumínium