



Közelítéskapcsoló SMT0-6-PS-S-LED-24

Cikkszám: 35573

FESTO

világító diódával és beépített védőkapcsolással, felfogó készlet nélkül.
Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Konstrukció | tömb konstrukció |
| Engedély | C-Tick |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Mérési elv | mágneses induktív |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 70 °C |
| Kapcsoló kimenet | PNP |
| Kapcsoló elem funkció | Záró érintkezők |
| A kapcsolási érték ismételhetsége | +/- 0,1 mm |
| Bekapcsolási idő | ≤ 1 ms |
| Kikapcsolási idő | ≤ 1 ms |
| Max.kimeneti áram | 200 mA |
| Max.kapcsolási teljesítmény, DC | 6 W |
| Feszültség kimaradás | < 3 V |
| Maradó áram | ≤ 0.01 mA |
| Rövidzár védett | pulzáló |
| Túlterhelés állóság | rendelhető |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 10 ... 30 V |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | valamennyi elektromos csatlakozáshoz |
| Elektromos csatlakozás | Csatlakozó M12x1 3 sarkú |
| Csatlakozó, kimeneti irány | keresztben |
| Max. meghúzási nyomaték, csatlakozó | 0.5 Nm |
| Felfogási mód | tartozékokkal |
| Gyártmány súlya | 36 g |
| Anyag információ, ház | PA-GF PUR Horgany présöntvény |
| Kapcsolási állapot jelző | LED, sárga |
| Védettség | IP67 |