

gyorscsavarzat CK-M5-PK-4

Cikkszám: 3562

FESTO

Külső menet tömítő gyűrűvel, fém kivitel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2.9 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktó	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice)
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	1.33 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: M5
Pneumatikus csatlakozás 2	6 mm külső átmérőjű csőhöz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Material of threaded plug	Horganyzott acél
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material sealing ring	NBR erősen ötvözött acél, rozsdamentes