

Vakdugó B-1/2

Cikkszám: 3571

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
Megfelel a szabványnak	DIN 908
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Névleges meghúzási nyomaték	14 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	43 g
Rögzítés módja	SW10 imbuszcsoncsavar
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vakdugó alapanyaga	Acél, horganyzott
O-gyűrű alapanyaga	PA TPE-U(PUR)