

vakdugó B-3/4

Cikkszám: 3572

★ Sztenderd termék program

DIN 908 szerint, tömítő gyűrűvel.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---------------------|
| Csomagolási egység | 1 |
| A következő szabványnak felel meg: | DIN 908 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Névleges meghúzási nyomaték | 35 Nm |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 10 % |
| Gyártmány súlya | 76 g |
| Felfogási mód | Internal hex A/F 12 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: G3/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material blanking plug | Horganyzott acél |
| Material o-ring | PA TPE-U(PUR) |