


csatlakozó darab

KSZ-M8

Cikkszám: 36124

FESTO

elfordulás ellen biztosított dugattyúrúddal rendelkező hengereknél és változatainál az excentricitás kiegyenlítésére. Dugattyúrúd oldalán szerelve.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M8
Beépítési helyzet	tetszőleges
Menetes csatlakozás	Belső menet: M8
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	70 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Acél Horganyzott
Material thread piece	Acél Horganyzott