

# Szívókorong VAS-30-1/8-PUR

Cikkszám: 36137

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	3 mm
Szívókorong átmérő	30 mm
Hatékony szívóátmérő	25 mm
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül kerek, standard
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	34 N
Felfogó menet	G1/8
Szívókorong felfogás	G 1/8
Vákuum csatlakozás	G1/8
Shore keménység	62
Anyag információ, becsavarható tengely	Horgany présöntvény
Anyag információ, szívókorong	TPE-U(PU)