

Szívókorong VAS-75-1/4-PUR

Cikkszám: 36140

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4 mm
Szívókorong átmérő	75 mm
Hatékony szívóátmérő	60 mm
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül kerek, standard
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	197 N
Felfogó menet	G1/4
Szívókorong felfogás	G 1/4
Vákuum csatlakozás	G1/4
Shore keménység	62
Anyag információ, becsavarható tengely	Horgany présöntvény
Anyag információ, szívókorong	TPE-U(PU)