


vákuum szívókorong

VAS-40-1/4-NBR

Cikkszám: 36143

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4 mm
Szívókorong átmérő	40 mm
Hatékony szívóátmérő	32 mm
Csatlakozási helyzet	fent
Szívókorong alak	kerek sík
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	56 N
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	56 N
Felfogó menet	G1/4
Szívókorong felfogás	G 1/4
Vákuum csatlakozás	G1/4
Szín	fekete
Shore keménység	70 +/- 5
Material of threaded plug	Horgany présöntvény
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR