

# kör keresztmetszetű henger

## EG-12-10

Cikkszám: 3617

FESTO

[rugóvisszatérítéssel.](#)



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 10 mm  |
| Dugattyú átmérő                            | 12 mm  |
| Csillapítás                                | nincs csillapítás  |
| Pozíció felismerés                         | nélkül/nincs   |
| Változatok                                 | egyoldalú dugattyúrúd  |
| Üzemi nyomás                               | 2 ... 8 bar  |
| Működési mód                               | egyszeres működtetésű<br>nyomó                                 |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 68 N   |
| Pneumatikus csatlakozás                    | G1/8   |