


axiális készlet EAMM-A-S48-57A-G2

Cikkszám: 3637963

★ Sztenderd termék program

[Megfelelő elektromos hajtásokhoz.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	570 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S48
Interfészkód, motor In	57A
Anyag megjegyzés	RoHS konform