

# tömlőhenger EB-215-80

Cikkszám: 36488

FESTO

nem igényel karbantartást, nincs stick-slip hatás.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	215
Szükséges beépítési átmérő	230 mm
Löklet	80 mm
Max. magasság, dugattyúrúd kint	135 mm
Max. billenési szög	20 deg
Max. offset	10 mm
Min. beépítési magasság	50 mm
Működési mód	egyszeres működtetésű
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Visszaállító erő	200 N
Gyártmány súlya	2,000 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G3/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material bellows	NR/BR
Material housing	Acél Horganyzott