


# Tömlőhenger EB-145-100

Cikkszám: 36490

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	145
Szükséges beépítési Ø	160 mm
Löklet	100 mm
Max. magasság, kiterjesztett	170 mm
Max. dőlésszög	30 deg
Max. eltolás	20 mm
Min. beépítési magasság	70 mm
Működési mód	egyszeres működésű
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Visszaállító erő	200 N
Terméksúly	1100 g
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	NR/BR
Ház alapanyaga	Acél horganyzott